

**Garant****Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G1.1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	130550 G1.1/2
GTIN	4045197067678
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție.**

**Aplicație:**

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 47,8 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 45,25 mm

**Descriere tehnică**

Ø Filet	47,8 mm
Pasi/inch	11
Pas filet	2,309 mm
Ø găurii de centrare	45,25 mm

Materialul sculei	HSS
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Lungimea totală L	140 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Adâncimea filetului	95,6 mm
Dimensiunea filetului	G1.1/2
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții