

Garant**Filiere, UNF: 7/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	142620 7/16-20
GTIN	4045197084934
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.

Clasa de toleranță: 2A

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 11,11 mm

Ø exterior: 30 mm

Înălțime: 11 mm

Descriere tehnică

Înălțime	11 mm
Ø Filet	11,11 mm
Pasi/inch	20
Ø exterior	30 mm

Dimensiunea filetelui	7/16-20 UNF
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	UNF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Clasa de toleranță	2A
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		