

## Garant

### Set de tarozi manuali, neacoperită, MF: 30X1,5



#### Date comandă

Numărul de comandă	130470 30X1,5
GTIN	4045197067289
Clasa articolului	11G

#### Descriere

##### Execuție:

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție**. Filet rectificat și detalonat în întregime.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 22 mm

Pătrat coadă □: 18 mm

Ø găurii de centrare: 28,5 mm

#### Descriere tehnică

Ø Filet	30 mm
Ø găurii de centrare	28,5 mm
Pas filet	1,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Lungimea totală L	90 mm

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	18 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 2181
Adâncimea filetului	60 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M30×1,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții