

## Garant

### Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G1/8



#### Date comandă

Numărul de comandă	130550 G1/8
GTIN	4045197067593
Clasa articolului	11G

#### Descriere

##### Execuție:

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție.**

##### Aplicație:

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1** (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 9,73 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 8,8 mm

#### Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	8,8 mm
Pasi/inch	28
Ø Filet	9,73 mm
Pas filet	0,907 mm
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D <sub>s</sub>	7 mm
Lungimea totală L	63 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Adâncimea filetului	29,19 mm
Dimensiunea filetului	G1/8
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții