

Garant
Tarod manual Tarod finiție, neacoperită, G: G1/8

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 130560 G1/8 |
| GTIN | 4045197067692 |
| Clasa articolului | 11G |

Descriere
Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 28

Ø Filet: 9,73 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D_s: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 8,8 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|----------|
| Pasi/inch | 28 |
| Ø găurii de centrare | 8,8 mm |
| Ø Filet | 9,73 mm |
| Pas filet | 0,907 mm |
| Materialul sculei | HSS |
| Ø cozii D _s | 7 mm |
| Lungimea totală L | 63 mm |
| Pătrat coadă □ | 5,5 mm |
| Adâncimea filetului | 29,19 mm |

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensiunea filetelui | G1/8 |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Tip de filet | G |
| Unghi al flancurilor | 55 grad |
| Standard | DIN 5157 |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3xD la gaură străpunsă și gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | indicat în anumite condiții | | |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |