



## Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G3/4



### Date comandă

Numărul de comandă	130650 G3/4
GTIN	4045197067791
Clasa articolului	12G

### Descriere

#### Execuție:

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție.**

#### Aplicație:

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1** (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 26,44 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24,5 mm

### Descriere tehnică

Pasi/inch	14
Pas filet	1,814 mm
Ø găurii de centrare	24,5 mm
Ø Filet	26,44 mm
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Adâncimea filetului	79,32 mm
Dimensiunea filetului	G3/4
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții