



Tarod de mașină HSS-E Forma C, TiN, M: M2



Date comandă

Numărul de comandă	135900 M2
GTIN	4045197077851
Clasa articolului	11H

Descriere

Execuție:

Forma C (con de atac cu 2 – 3 pași).

Încărcare redusă cu material.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAȚIE!

Produsele succesoare recomandate sunt Cod 135960 – 136158.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,4 mm

Lungime totală L_{tot} : 45 mm

Ø cozii: 2,8 mm

Pătrat coadă: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 1,6 mm

Descriere tehnică

Unghi de tăiere	50 grad
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,4 mm
Ø găurii de centrare	1,6 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	2 mm
Standard	DIN 371

Ø cozii	2,8 mm
Lungime totală L _{tot}	45 mm
Pătrat coadă	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	6 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde