

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	130550 G1/2
GTIN	4045197067623
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 20,96 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D₃: 16 mm

Pătrat coadă □: 12 mm

Ø găurii de centrare: 19 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	14
Ø Filet	20,96 mm
Pas filet	1,814 mm
Ø găurii de centrare	19 mm
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	12 mm
Adâncimea filetului	41,92 mm
Dimensiunea filetului	G1/2
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții