

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, BSW: W5/32****Date comandă**

Numărul de comandă	130670 W5/32
GTIN	4045197067821
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set din 3 piese, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

Aplicație:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranță mediu.

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 32

Ø Filet: 3,97 mm

Lungimea totală L: 45 mm

Ø cozii D_c: 4,5 mm

Pătrat coadă □: 3,4 mm

Ø găurii de centrare: 3,1 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	3,1 mm
Ø Filet	3,97 mm
Pasi/inch	32
Pas filet	0,794 mm
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	4,5 mm
Lungimea totală L	45 mm
Pătrat coadă □	3,4 mm
Adâncimea filetului	7,94 mm
Dimensiunea filetului	W5/32
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 351
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		

Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții