

Garant

Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G1



Date comandă

Numărul de comandă	130550 G1
GTIN	4045197067654
Clasa articolului	11G

Descriere

Execuție:

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 33,25 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_c: 25 mm

Pătrat coadă □: 20 mm

Ø găurii de centrare: 30,75 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	11
Ø Filet	33,25 mm
Ø găurii de centrare	30,75 mm
Pas filet	2,309 mm

Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	25 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	20 mm
Adâncimea filetului	66,5 mm
Dimensiunea filetului	G1
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții