

Garant**Tarod de mașină HSS-E Forma C, vaporizat, M: M2,3****Date comandă**

Numărul de comandă	135850 M2,3
GTIN	4045197077660
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Forma C** (con de atac cu 2 – 3 pași). Cu profil DIN vechi.**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,4 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	1,9 mm
Ø Filet	2,3 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	2,8 mm
Lungimea totală L	45 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	6,9 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M2,3
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		