

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri înainte de filetare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 135450 și carotă Cod 114400

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Inel colorat	albastru

Tip produs

Tarod

Accesorii

Tarod de mașină M M6	135450 M6
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Tarod de mașină M M8	135450 M8
Tarod de mașină M M4	135450 M4
Tarod de mașină M M12	135450 M12
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Tarod de mașină M M5	135450 M5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Tarod de mașină M M3	135450 M3
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Tarod de mașină M M10	135450 M10
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Cutie goală Tip 4	146960 4