

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 146450 M3-12  |
| GTIN               | 4045197085115 |
| Clasa articolului  | 11K           |

**Descriere****Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.  
Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri înainte de filetare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Conținut:**

Câte 1 tarod de mașină M 3– M10 Cod 131150; 1 tarod de mașină M12 Cod 131200 și carotă Cod 114150

**Descriere tehnică**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Pentru fileturi metrice | M3 – M12 |
| Tip de filet            | M        |
| Unghi al flancurilor    | 60 grad  |
| Standard                | DIN 376  |
| Standard                | DIN 371  |

| Tip produs | Tarod |
|------------|-------|
|------------|-------|

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8  | 114150 6,8  |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3  | 114150 3,3  |
| Tarod de mașină Forma B DIN 371 M M4              | 131150 M4   |
| Tarod de mașină Forma B DIN 371 M M3              | 131150 M3   |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2 | 114150 10,2 |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2  | 114150 4,2  |
| Tarod de mașină Forma B DIN 371 M M5              | 131150 M5   |
| Tarod de mașină Forma B DIN 371 M M10             | 131150 M10  |
| Tarod de mașină Forma B DIN 371 M M6              | 131150 M6   |
| Tarod de mașină Forma B DIN 376 M M12             | 131200 M12  |
| Suport cu clichet Lungimea totală 85 mm           | 148700 85   |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5  | 114150 2,5  |
| Tarod de mașină Forma B DIN 371 M M8              | 131150 M8   |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5  | 114150 8,5  |
| Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5    | 114150 5    |
| Cutie goală Tip 4                                 | 146960 4    |