

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 132150 și carotă Cod 114400

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Inel colorat	albastră

Tip produs

Tarod

Accesorii

Tarod de mașină Forma B M M12	132150 M12
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Tarod de mașină Forma B M M6	132150 M6
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Tarod de mașină Forma B M M10	132150 M10
Tarod de mașină Forma B M M3	132150 M3
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Tarod de mașină Forma B M M5	132150 M5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Tarod de mașină Forma B M M4	132150 M4
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Tarod de mașină Forma B M M8	132150 M8
Cutie goală Tip 4	146960 4