

**Garant****Set de tarozi manuali, neacoperită, UNC: 3/4-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie.****Aplicație:****Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 351

Pasi/inch: 10

Ø Filet: 19,05 mm

Lungimea totală L: 105 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 14 mm

Pătrat coadă □: 11 mm

Ø găurii de centrare: 16,5 mm

**Descriere tehnică**

Pas filet	2,54 mm
Ø găurii de centrare	16,5 mm
Ø Filet	19,05 mm
Pasi/inch	10
Standard	DIN 351
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Lungimea totală L	105 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	3/4-10 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții