



## Tarod de mașină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 146725 M3-12  |
| GTIN               | 4045197649713 |
| Clasa articolului  | 12K           |

### Descriere

#### Execuție:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.  
Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri înainte de filetare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 132645 și carotă Cod 114405

### Descriere tehnică

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Pentru fileturi metrice | M3 – M12 |
| Tip de filet            | M        |
| Unghi al flancurilor    | 60 grad  |
| Standard                | DIN 376  |
| Standard                | DIN 371  |
| Inel colorat            | verde    |

Tip produs

Tarod

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm  | 114405 4,2  |
| Tarod de mașină HSS-E M M8               | 132645 M8   |
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm | 114405 10,2 |
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5 mm    | 114405 5    |
| Tarod de mașină HSS-E M M4               | 132645 M4   |
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm  | 114405 6,8  |
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm  | 114405 8,5  |
| Tarod de mașină HSS-E M M3               | 132645 M3   |
| Tarod de mașină HSS-E M M12              | 132645 M12  |
| Tarod de mașină HSS-E M M6               | 132645 M6   |
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm  | 114405 3,3  |
| Tarod de mașină HSS-E M M5               | 132645 M5   |
| Tarod de mașină HSS-E M M10              | 132645 M10  |
| Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm  | 114405 2,5  |
| Cutie goală Tip 4                        | 146961 4    |