

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146850 M3-12
GTIN	4045197085160
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Conținut:**

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 134250 și carotă Cod 114150

**Descriere tehnică**

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Inel colorat	galben

Tip produs

Tarod

**Accesorii**

Tarod de mașină HSS-E M M6	134250 M6
Tarod de mașină HSS-E M M12	134250 M12
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114150 10,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114150 8,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114150 6,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Tarod de mașină HSS-E M M4	134250 M4
Tarod de mașină HSS-E M M8	134250 M8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Tarod de mașină HSS-E M M5	134250 M5
Tarod de mașină HSS-E M M10	134250 M10
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Tarod de mașină HSS-E M M3	134250 M3
Cutie goală Tip 4	146960 4