

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, UNC: 10-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130700 10-24
GTIN	4045197068026
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție.**

Aplicație:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 351

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 4,83 mm

Lungimea totală L: 50 mm

Ø cozii D_s: 5,5 mm

Pătrat coadă □: 4,3 mm

Ø găurii de centrare: 3,9 mm

Descriere tehnică

Pasi/inch	24
Ø Filet	4,83 mm
Pas filet	1,058 mm
Ø găurii de centrare	3,9 mm
Standard	DIN 351
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	5,5 mm
Lungimea totală L	50 mm
Pătrat coadă □	4,3 mm
Adâncimea filetului	9,66 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	10-24 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții