

Garant
Set de tarozi manuali, neacoperită, UNC: 1/4-20

Date comandă

Numărul de comandă	130700 1/4-20
GTIN	4045197068040
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

 Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finție.**
Aplicație:
Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 351

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 6,35 mm

Lungimea totală L: 56 mm

 Ø cozii D_s: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 5,1 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	5,1 mm
Pas filet	1,27 mm
Ø Filet	6,35 mm
Pasi/inch	20
Standard	DIN 351
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	56 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Adâncimea filetului	12,7 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	1/4-20 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții