

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, UNF: 3/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie.**

Aplicație:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 9,53 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D_s: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 8,5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	8,5 mm
Ø Filet	9,53 mm
Pasi/inch	24
Standard	DIN 2181
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	7 mm
Lungimea totală L	63 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Adâncimea filetului	19,06 mm
Pas filet	1,058 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	3/8-24 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții