

**Garant**
**Set de tarozi manuali, neacoperită, UNC: 3-48**

**Date comandă**

Numărul de comandă	130700 3-48
GTIN	4045197067975
Clasa articolului	11G

**Descriere**
**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finție.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 351

Pasi/inch: 48

Ø Filet: 2,51 mm

Lungimea totală L: 40 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Pătrat coadă □: 2,1 mm

Ø găurii de centrare: 2,1 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	48
Ø găurii de centrare	2,1 mm
Pas filet	0,529 mm
Ø Filet	2,51 mm
Standard	DIN 351
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lungimea totală L	40 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Adâncimea filetului	5,04 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	3-48 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții