

Garant**Tarod de mașină cu filet pe stânga HSS-E 6H, vaporizat, M-LH: M4****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 136180 M4 |
| GTIN | 4045197078391 |
| Clasa articolului | 11H |

Descriere**Execuție:**

Cu tăiș pe partea stângă. Cu spiră înclinată pe stânga, pentru evacuarea optimă a așchiilor.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Număr de dinți Z | 3 |
| Pas filet | 0,7 mm |
| Ø Filet | 4 mm |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Ø găurii de centrare | 3,3 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ø cozii D _s | 4,5 mm |
| Lungimea totală L | 63 mm |
| Pătrat coadă □ | 3,4 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Materialul sculei | HSS E |
| Adâncimea filetului | 12 mm |
| Tip de filet | M-LH |
| Dimensiunea filetului | M4 LH |
| Strat de acoperire | vaporizat |

| | |
|-------------------------------|--|
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | C |
| Unghiul elicei | 40 grad |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3xD la gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe stânga |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică |
| Inel colorat | verde |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 15 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 6 m/min | M |
| CuZn | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Uni | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |