

**Garant****Set de tarozi manuali, neacoperită, UNF: 7/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.**

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 11,11 mm

Lungimea totală L: 63 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 8 mm

Pătrat coadă □: 6,2 mm

Ø găurii de centrare: 9,9 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	20
Ø găurii de centrare	9,9 mm
Ø Filet	11,11 mm
Standard	DIN 2181
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Lungimea totală L	63 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Adâncimea filetului	33,33 mm
Pas filet	1,59 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	7/16-20 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții