

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, UNC: 4-40****Date comandă**

Numărul de comandă	130700 4-40
GTIN	4045197067982
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție.**

Aplicație:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 351

Pasi/inch: 40

Ø Filet: 2,84 mm

Lungimea totală L: 40 mm

Ø cozii D_c: 3,5 mm

Pătrat coadă □: 2,7 mm

Ø găurii de centrare: 2,35 mm

Descriere tehnică

Pas filet	0,635 mm
Ø găurii de centrare	2,35 mm
Ø Filet	2,84 mm
Pasi/inch	40
Standard	DIN 351
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	3,5 mm
Lungimea totală L	40 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Adâncimea filetului	5,7 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	4-40 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții