

Garant
Set de tarozi manuali, neacoperită, UNC: 5/8-11

Date comandă

Numărul de comandă	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

 Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finitie.**
Aplicație:
Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 351

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 15,88 mm

Lungimea totală L: 90 mm

 Ø cozii D_s: 12 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 13,5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	13,5 mm
Pas filet	1,58 mm
Pasi/inch	11
Ø Filet	15,88 mm
Standard	DIN 351
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D _s	12 mm
Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Adâncimea filetului	47,64 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	5/8-11 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții