

**Garant****Set de tarozi manuali, neacoperită, UNF: 9/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.**

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Pasi/inch: 18

Ø Filet: 14,29 mm

Lungimea totală L: 70 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 12,9 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	18
Ø găurii de centrare	12,9 mm
Ø Filet	14,29 mm
Standard	DIN 2181
Materialul sculei	HSS

Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Adâncimea filetului	42,87 mm
Pas filet	1,411 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	9/16-18 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții