

Garant**Tarod de mașină cu filet pe stânga HSS-E 6H, vaporizat, M-LH: M14****Date comandă**

Numărul de comandă	136180 M14
GTIN	4045197078452
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Cu tăiș pe partea stângă. Cu spiră înclinată pe stânga, pentru evacuarea optimă a așchiilor.****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	12 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	14 mm
Pas filet	2 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	11 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	42 mm
Tip de filet	M-LH
Dimensiunea filetului	M14 LH
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		