

Garant**Teșitor HSS 120°, neacoperită, Ø exterior DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150020 25
GTIN	4045197364685
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc. Recomandate și pentru oțeluri <math> < 900 \text{ N/mm}^2 </math>.

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc.

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel <math> < 500 \text{ N/mm}^2 </math>	0,2 mm/rot
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,8 mm
Ø exterior	25 mm
Toleranța arborelui	h9
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	63 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	120 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9

Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		