

**Garant****Alezor din carbură, coadă cilindrică cu formă hexagonală, TiAlN, Pentru tarozi: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	149830 M4
GTIN	4045197326911
Clasa articolului	11L

**Descriere****Execuție:**

**Coadă cilindrică stabilă** cu **formă hexagonală** pentru prinderea în mandrină și tăiș cu autocentrare.

**Aplicație:**

Pentru **alezarea tarozilor rupți. Este necesară o fixare stabilă**, iar gaura trebuie să fie uscată și să nu prezinte ulei de așchiere.

**Notă:**

$v_c$  pentru materialul < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Purtați ochelari de protecție.

Standard: Normă de fabricație

Lungimea canalului de așchii  $L_c$ : 14 mm

Lungimea totală L: 46 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 4 mm

**Descriere tehnică**

Pentru tarozi	M4
Toleranța arborelui	h6
$\varnothing$ cozii $D_s$	4 mm
Lungimea totală L	46 mm
Lungimea canalului de așchii $L_c$	14 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură

Standard	Normă de fabricație
Inel colorat	roșu
Tip produs	Alezor din carbura - pentru tarozi rupți