

Garant**Teșitor de debavurare 90°, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	150065 5
GTIN	4045197085368
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Geometrie specială de tăiere pentru o tăietură ușoară, eboș. Evacuarea așchiilor se realizează prin gaura oblică în direcția cozii.

Răcire interioară: nu

Pentru \varnothing găurii: 2 - 5 mm

\varnothing cap: 10 mm

Lungimea totală L: 46 mm

\varnothing cozii D_s: 6 mm

Descriere tehnică

Pentru \varnothing găurii	2 - 5 mm
\varnothing cap	10 mm
Lungimea totală L	46 mm
\varnothing cozii D _s	6 mm
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	7 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		