

Garant**Teșitor din carbură 100°, neacoperită, Ø exterior DC: 20,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Pentru teșirea și debavurarea ușoară și fără vibrații.

Construcție foarte **stabilă** cu **cap din carbură monobloc**, pentru solicitări maxime. Special pentru **materiale greu de prelucrat**.

Descriere tehnică

Ø exterior	20,5 mm
Toleranța arborelui	h9
Avans f în Inconel®	0,08 mm/rot
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	5 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	61 mm
Număr de dinți Z	5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	100 grad
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9

Răcire interioară	nu
Inel colorat	roz
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	6 m/min	S
Inconel	recomandat	5 m/min	S
GRP	recomandat	5 m/min	N
CRP	recomandat	5 m/min	N
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		