

Garant**Teșitor de precizie 90°, TiAlN, Ø exterior Dc: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150170 8
GTIN	4045197301321
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Teșitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor de mare precizie pentru sporirea semnificativă a performanțelor.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,09 mm/rot
Ø exterior	8 mm
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	2 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Toleranța arborelui	h9
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	50 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	34 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		