

**Garant****Teșitor de debavurare 90°, Tip: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	150065 10
GTIN	4045197085375
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Geometrie specială de tăiere pentru o tăietură ușoară, eboș. Evacuarea așchiilor se realizează prin gaura oblică în direcția cozii.

Răcire interioară: nu

Pentru  $\varnothing$  găurii: 5 - 10 mm

$\varnothing$  cap: 14 mm

Lungimea totală L: 55 mm

$\varnothing$  cozii  $D_s$ : 8 mm

**Descriere tehnică**

Pentru $\varnothing$ găurii	5 - 10 mm
$\varnothing$ cap	14 mm
Lungimea totală L	55 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$	8 mm
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Adâncitor în trepte și adâncitor conic

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	7 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		