

Garant**Tarod de mașină Forma B DIN 376, neacoperită, M: M2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	131200 M2,5
GTIN	4045197069047
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.**

Toate Ref.: Coadă conform DIN 376 (= Ø cozii conice), astfel este recomandat pentru adâncimi de folosire mari. Ref. M2; M2,5; M3 – **Fără pătrat. ISO 2 6H**

HSS-E**Descriere tehnică**

Ø Filet	2,5 mm
Număr de dinți Z	2
Pas filet	0,45 mm
Ø găurii de centrare	2,05 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	1,8 mm
Lungimea totală L	50 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	7,5 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M2,5

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		