



Pulverizator cu vapori de ulei, Ø filet interior: 3/8inch



Date comandă

Numărul de comandă	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind clipsul de îmbinare.

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Descriere tehnică

Înălțimea (H)	196 mm
Ø filet interior	3/8 inch
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	1150 l/min

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese	183 mm
Tip produs	Gresoare

Accesorii

Recipient din polycarbonat pentru gresoare Ø sticlei 33 mm	080023 33
--	-----------