


Teșitor 90°, TiN, Ø exterior Dc: 25mm

Date comandă

Numărul de comandă	150180 25
GTIN	4045197086006
Clasa articolului	12M

Descriere
Execuție:

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc.

Model avantajos, performanță îmbunătățită datorită stratului de acoperire.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Descriere tehnică

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,8 mm
Ø exterior	25 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991	M12
Toleranța arborelui	h9
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,2 mm/rot
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	67 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	38 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	34 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	9 m/min	M
CuZn	recomandat	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		