

**Set de teșitoare Cod 150175 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	150320 7
GTIN	4045197086051
Clasa articolului	12M

Descriere**Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tăișuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificate din material solid.

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	7
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Accesorii

Teșitor90° Ø exterior Dc 8 mm	150175 8
Teșitor90° Ø exterior Dc 6 mm	150175 6
Teșitor90° Ø exterior Dc 15 mm	150175 15
Teșitor90° Ø exterior Dc 25 mm	150175 25
Teșitor90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150175 11,5
Teșitor90° Ø exterior Dc 19 mm	150175 19
Teșitor90° Ø exterior Dc 10 mm	150175 10