



Teșitor 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	150175 8
GTIN	4045197085733
Clasa articolului	12M

Descriere

Execuție:

Teșitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor - model avantajos.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,09 mm/rot
Toleranța arborelui	h9
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	2 mm
Ø exterior	8 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	50 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		