

HOLEX**Set de teșitoare Cod 150175 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 17****Date comandă**

Numărul de comandă	150320 17
GTIN	4045197086068
Clasa articolului	12M

Descriere**Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tăișuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	17
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Accesorii

Teșitor90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150175 11,5
Teșitor90° Ø exterior Dc 15 mm	150175 15
Teșitor90° Ø exterior Dc 7 mm	150175 7
Teșitor90° Ø exterior Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel Teșitor de precizie cu divizare inegală și cu 3 suprafețe de prindere90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150184 4,3
Teșitor90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150175 12,4
Teșitor90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150175 4,3
Teșitor90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150175 16,5
Teșitor90° Ø exterior Dc 6 mm	150175 6
Teșitor90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150175 10,4
Teșitor90° Ø exterior Dc 19 mm	150175 19
Teșitor90° Ø exterior Dc 5 mm	150175 5
Teșitor90° Ø exterior Dc 10 mm	150175 10
Teșitor90° Ø exterior Dc 25 mm	150175 25
Teșitor90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150175 8,3
Teșitor90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150175 20,5
Teșitor90° Ø exterior Dc 23 mm	150175 23
Teșitor90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150175 6,3