

Garant**Set de teșitoare Cod 150170 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teșitoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	150315 6
GTIN	4045197365026
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	6
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	verde

Tip produs

Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	34 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm	150170 19
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm	150170 6
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm	150170 15
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm	150170 10
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150170 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150170 11,5