

**Garant****Teșitor de precizie 90°, TiAlN, Ø exterior Dc: 10,4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150170 10,4
GTIN	4045197085610
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:****Teșitoare cu 3 tăişuri**, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor de mare precizie pentru sporirea semnificativă a performanțelor.

**Aplicație:**

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

**Descriere tehnică**

Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991	M5
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	2,5 mm
Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/rot
Ø exterior	10,4 mm
Toleranța arborelui	h9
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lungimea totală L	50 mm
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	25 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	34 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		