


Garant**Teșitor de precizie 90°, neacoperită, Ø exterior Dc: 8,3mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 150378 8,3 |
| GTIN | 4045197086310 |
| Clasa articolului | 11M |

Descriere**Execuție:**

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificat în material monobloc.

Teșitor de mare precizie, realizat cu toleranțe de fabricație mai mici față de DIN335-C.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Ø găurii prelabile | 2 mm |
| cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la | 2 mm |
| Toleranța arborelui | h9 |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm ² | 0,1 mm/rot |
| Ø exterior | 8,3 mm |
| Pentru șuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Lungimea totală L | 50 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi la vârf teșitor | 90 grad |
| Materialul sculei | HSS E |

| | |
|-------------------|--|
| Standard | DIN 335 C |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | albastru |
| Tip produs | Adâncitor în trepte și adâncitor conic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 70 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 33 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 25 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 28 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 27 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 27 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 8 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 7 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 7 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 7 m/min | S |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | 12 m/min | K |
| CuZn | indicat în anumite condiții | 65 m/min | N |
| Umiditate minimă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |