

**Garant****Set de teșitoare, lungi Cod 150371 în cutie 90°, Număr de teșitoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	150373 6
GTIN	4045197086228
Clasa articolului	11M

**Descriere****Execuție:**

Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Zencuitor 150371, **cu coadă lungă.**

**Conținut:**

Câte 1 teșitor: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Livrare:**

Set de 6 teșitoare de precizie cu casetă.

**Descriere tehnică**

Număr de teșitoare	6
Număr de dinți Z	3
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9

Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	20 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Teșitor de precizie, lung90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150371 16,5
Teșitor de precizie, lung90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150371 10,4
Teșitor de precizie, lung90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150371 8,3
Teșitor de precizie, lung90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150371 20,5
Teșitor de precizie, lung90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150371 6,3
Teșitor de precizie, lung90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150371 12,4