



Pulverizator cu vapori de ulei, Ø filet interior: 1/2inch



Date comandă

Numărul de comandă	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind clipsul de îmbinare.

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Descriere tehnică

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese	202 mm
Înălțimea (H)	248 mm
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	3100 l/min

Ø filet interior	1/2 inch
Tip produs	Gresoare

Accesorii

Recipient din policarbonat pentru gresoare Ø sticlei 53 mm	080023 53
--	-----------