

Garant**Set de teșitoare, extra lungi Cod 150372 în cutie 90°, Număr de teșitoare: 6**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 150374 6 |
| GTIN | 4045197086242 |
| Clasa articolului | 11M |

Descriere

Execuție:

Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Zencuitor nr. 150372, **cu tijă foarte lungă.****Conținut:**

Câte 1 teșitor: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Livrare:

Set de 6 teșitoare de precizie cu casetă.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Număr de teșitoare | 6 |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Unghi la vârf teșitor | 90 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | Normă de lucru |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |

| | |
|--------------|----------------------------------------|
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Adâncitor în trepte și adâncitor conic |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 70 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 33 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 20 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 28 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 27 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 27 m/min | P |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Teșitor de precizie, extra lung 90° Ø exterior Dc 8,3 mm | 150372 8,3 |
| Teșitor de precizie, extra lung 90° Ø exterior Dc 12,4 mm | 150372 12,4 |
| Teșitor de precizie, extra lung 90° Ø exterior Dc 20,5 mm | 150372 20,5 |
| Teșitor de precizie, extra lung 90° Ø exterior Dc 16,5 mm | 150372 16,5 |
| Teșitor de precizie, extra lung 90° Ø exterior Dc 6,3 mm | 150372 6,3 |
| Teșitor de precizie, extra lung 90° Ø exterior Dc 10,4 mm | 150372 10,4 |