



## Știft de gravare pneumatic, Tip: P2505



### Date comandă

Numărul de comandă	079710 P2505
GTIN	7322590010102
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

**Știft de gravare de dimensiunea unui creion**, cu cap de gravare puternic îmbunătățit pentru marcarea uneltelor, pentru gravare și pentru lucrări fine de curățare. Vârf din carbură ușor de înlocuit.

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare. Inclusiv furtun din PVC 1,8 m, Ø interior 3,2 mm.

Inclusiv niplurile necesare.

#### Piese de schimb:

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

#### Notă:

Set punctator de gravare de schimb, găsiți la Cod 079719.

### Descriere tehnică

Ø	19 mm
Frecvența percuție	190 Hz
Greutate	0,12 kg
Lungime	148 mm
Denumirea producătorului	P2505

Vibrație maximă conform EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Zgomot de lucru	72 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	36 l/min
Racord de aer comprimat	1/8 inch
Racord filetat	BSP
Alimentare cu energie	Aționată cu aer comprimat
Tip produs	Știft de gravare

---

## Accesorii

Set de service inclusiv punctator de gravare	079719
--	--------