



Știft de gravare pneumatic, Tip: P2505



Date comandă

Numărul de comandă	079710 P2505
GTIN	7322590010102
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Știft de gravare de dimensiunea unui creion, cu cap de gravare puternic îmbunătățit pentru marcarea uneltelor, pentru gravare și pentru lucrări fine de curățare. Vârf din carbură ușor de înlocuit.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare. Inclusiv furtun din PVC 1,8 m, Ø interior 3,2 mm.

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Notă:

Set punctator de gravare de schimb, găsiți la Cod 079719.

Descriere tehnică

Ø	19 mm
Frecvența percuție	190 Hz
Greutate	0,12 kg
Lungime	148 mm
Denumirea producătorului	P2505

Vibrație maximă conform EN	5,6 m/s ²
Zgomot de lucru	72 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	36 l/min
Racord de aer comprimat	1/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Știft de gravare

Accesorii

Set de service inclusiv punctator de gravare	079719
--	--------