

HW Pickardt

**Poanson circular 0 – 9, Înălțimea scrisului: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085465 3
GTIN	4250191110057
Clasa articolului	08W

**Descriere****Execuție:**

Calitate maximă datorită gravurii prin CNC și a suprafeței de marcă tratată termic. Ușor de utilizat prin marcă vizibilă și zone de percuție lise. Lățime roată = înălțime scris + 3 mm.

**Aplicație:**

Soluție simplă pentru marcă variabilă a materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Notă:**

La cerere pot fi livrate poansoane circulare (3 roți) sau cu caractere speciale.

**Descriere tehnică**

Stabilitate maximă a materialului de pe suprafața de imprimare	1200 N/mm <sup>2</sup>
Înălțimea scrisului	3 mm
Ø exterior al poansonului circular	78 mm
Ø găurire centrală	10 mm
Tip produs	Poanson circular

