



Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	085455 3
GTIN	4045197344328
Clasa articolului	02A

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Calitate înaltă, suprafață brunată.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Lungimea totală: 63,5 mm

Grosimea cozii: 6,35

Descriere tehnică

Lungimea totală	63,5 mm
Grosimea cozii	6,35

Fișă de date

Înălțimea scrisului	3 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------