

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, G: G5/8****Date comandă**

Numărul de comandă	137350 G5/8
GTIN	4045197079886
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**Suprafață vaporizată, pentru evitarea depunerii de material. **HSS-E****Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	21 mm
Pas filet	1,814 mm
Ø Filet	22,91 mm
Pasi/inch	14
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	18 mm
Lungimea totală L	125 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Adâncimea filetului	68,73 mm
Dimensiunea filetului	G5/8

Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		